

工業用電解機運轉檢測報告

機型：GA-3001

機器編號：1 號機

測試日期：104 年 4 月 23 日

地點：台灣宜蘭

原水：礦泉水

Ph 值：7.07

導電度：182.5

檢測時間	檢測 Ph 值	檢測導電度	電解段數	備註	
9:50	9.41	188.5	111	4/23 上午 1 號電解機 (新) 礦泉水源	
9:55	9.49	188.4			
10:00	9.49	188.6			
10:05	9.45	188.9			
10:10	9.45	189			
10:15	9.49	189.1			
10:20	9.49	189.1			
10:25	9.49	189.2			
10:30	9.49	189.1			
10:35	9.49	189.2			
10:40	9.49	189.3			
10:45	9.60	190.8			
					機器逆洗
10:50	9.56	190.2			

說明

1. 電解機電解效率非常良好，鹼性離子水 pH 值穩定。
2. 鹼性離子水 pH 值的誤差值為 0.19。

檢測員：曾先生

